

CLOU®-Unit XS

Récipients sous pression rechargeables pour des liquides

Avec le CLOU®-Unit XS, vous travaillez de manière économique mais aussi écologique. Le récipient sous pression à remplir est pressé sur la station de recharge d'air comprimé et rempli d'air comprimé en quelques secondes - sans gaz propulseur.

- Avec le CLOU®-Unit XS, vous travaillez de manière économique et écologique en pulvérisant des liquides grâce à une technologie intelligente sans gaz propulseur.
- Chargement rapide du conteneur avec de l'air comprimé et remplissage facile avec des liquides.
- La station de charge sous pression peut être utilisée individuellement à différents endroits grâce à son montage fixe, à condition qu'une connexion d'air comprimé soit disponible.
- Station de charge sous pression par montage fixe sur différents récipients de forme commune d'une capacité de 400 ml.
- Le CLOU®-Unit XS est conforme aux normes légales et dispose d'un marquage CE.
- L'étiquette de danger pour les produits de nettoyage c+r sont incluses.



Pas de gaz propulseurs nocifs pour l'environnement
Évite les coûts de déchets et d'élimination
Une meilleure santé pour vos employés
Utilisation polyvalente et durable

CLOU-Unit XS Set de démarrage: CHF 175.-

(à la place de 195.-)

OFFRE
jusqu'au 30.09.2021



Fill-O-Mat pour le remplissage du récipient à pression



3 x réservoir de pression max. 6bar, capacité de 400 ml



Diverses buses de pulvérisation
1 x buse de brumisation (pour cr 1/18)
1 x buse de tête en mousse (pour cr 7/19)
1 x buse de pulvérisation pour les liquides huileux (pour cr 9/700)

Élément d'étagère CLOU®-Unit XS - se déplie pour faciliter le remplissage de liquides

Le complément idéal du kit de démarrage CLOU®-Unit XS.
Remplissage facile des récipients sous pression et stockage
pratique des bidons dans une étagère spéciale.

L'étagère avec les bidons est utilisée pour le remplissage
idéal des appareils à pression CLOU®-Unit XS. Le système
de distribution rend le remplissage plus facile et plus précis.

L'étagère est dotée d'un mécanisme de pliage pour trois
bidons (L 150 mm x P 200 mm x H 230 mm), chacun ayant
une capacité de 5 litres.

Données technique de l'étagère:

H 520 mm x L 540 mm x P 390 mm

Matériau métal, laquage RAL 8011 brun noyer



Étagère

- + 3 x robinet de sortie
- + CLOU®-Unit XS kit de démarrage
- + cr 1/18 Nettoyant de surface 5L
- + cr 9/700 Lubrifiant 5L
- + cr 7/19 Nettoyant de surface 5L

CHF 550.-

(à la place de 686.-)

Le remplissage est aussi simple que ça :

1. dépressurisez le récipient sous pression CLOU®-Unit XS.
2. Dévissez la tête de pulvérisation du récipient sous pression CLOU®-Unit XS.
3. Remplissez le liquide souhaité.
4. Vissez la tête de pulvérisation sur le récipient sous pression CLOU®-Unit XS.
5. Pressez le récipient sous pression CLOU®-Unit XS sur la station de chargement d'air comprimé „Fill-O-Mat“. Appuyez sur le „Fill-O-Mat“.
6. Attendez que la pression s'équilibre. Retirez ensuite le réservoir sous pression de la station de charge d'air comprimé.
7. L'appareil à pression CLOU®-Unit XS est maintenant prêt à être utilisé.



Vous avez des questions sur le système CLOU®-Unit XS ?

Veuillez alors contacter notre équipe de vente. Laissez-nous vous faire une démonstration du système CLOU®-Unit XS.
Vous serez certainement enthousiasmé par ce produit innovant et durable !